

- 医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
- 車輪はグレー色です。


品番	車輪		サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	V mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	車輪番号	車巾 mm	小箱入数 ケ	ケース入数 ケ
	PR	BB		1ケ daN	1ケ kgf										
920EK 915EK	PR	プレスタイヤ車 ゴム(ボール入)車	75	40	40.8	110	22	40	113	32.0	71	430E(カバー付) 434EB	22 25	バラ詰め	30
	BB	113													
920EK 915EK	PR	プレスタイヤ車 ゴム(ボール入)車	100	60	61.2	135	22	40	125	39.0	90	430E(カバー付) 434EB	22 27	バラ詰め	30
	BB	125													
920EK 915EK	PR	プレスタイヤ車 ゴム(ボール入)車	125	60	61.2	163	22	40	125	42.0	106	430E(カバー付) 434EB	22 27	バラ詰め	20
	BB	125													

●915EKの旋回半径はV。

915EK

本体 クロームメッキ仕上
トータルロック付

トータルロックは旋回部と車輪の回転を同時にロック出来るキャスターです。




915EK-BB 100mm

トータルロックは旋回部と車輪の回転を同時にロック出来るキャスターです。

916EK

本体 クロームメッキ仕上
トータルロック付




916EK-PR 75mm

商品記号
の呼び方

品番 品種 車輪 車輪サイズ
916EK-PR 75mm
916イーケイのピアール 75ミリ

920EK




本体 クロームメッキ仕上





920EK-PR 100mm

- バンパー (パイプ外径...25mm~25.5mm)

病院、事務所等の壁面を傷める心配がありません。



ワッシャー
バンパーの安定性を良くするためワッシャーを入れて下さい。



ストッパー作動時




- 医療用ベッド、作業台等パイプ状脚部に最適です。
- ON・OFFペダルが突出していない為、作業台等折りたたんで移動する際、他のキャスターとの衝突や、トラブルを防止する新しいペダルの新キャスターです。
- 車輪はグレー色です。

品番	車輪		サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	V mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	車輪番号	車巾 mm	小箱入数 ケ	ケース入数 ケ
	PR	BB		1ケ daN	1ケ kgf										
921EK 916EK	PR	プレスタイヤ車 ゴム(ボール入)車	75	40	40.8	110	22	40	82	32.0	71	430E(カバー付) 434EB	22 25	バラ詰め	30
	BB	82													
921EK 916EK	PR	プレスタイヤ車 ゴム(ボール入)車	100	60	61.2	135	22	40	95	39.0	90	430E(カバー付) 434EB	22 27	バラ詰め	30
	BB	95													


●916EKの旋回半径はV。

- バンパー (パイプ外径...25mm~25.5mm)

病院、事務所等の壁面を傷める心配がありません。




ワッシャー
バンパーの安定性を良くするためワッシャーを入れて下さい。



許容荷重の単位を計量法改正に伴いSI単位のdaN(デカニュートン)に変更しました。
1daN=10N≒1.02kgf (1kgf≒9.8N=0.98daN)

921EK

本体 クロームメッキ仕上



921EK-BB 75mm