


動画でチェック



ハーネスの下に着ても風が通る!

清涼ファン

# 風雅ベスト



潰れず風を通す!  
インナーパッド  
**超立体3D**メッシュ



イメージ

強モードで  
**約9時間**持続!

「強」から「弱」まで選べる風量**3モード**


モード	風量	目安可動時間
強	40ℓ/s	約 <b>9</b> 時間
中	30ℓ/s	約 <b>18</b> 時間
弱	25ℓ/s	約 <b>30</b> 時間

※リチウムイオン充電電池FB-BT7455BK-N使用時

冬は暖雅(温着ヒーター)でも使えます!

サイズ参考表 (cm)


サイズ	L	LL	3L
胸囲	116	120	124
肩幅	45	47	49
着丈	66	68	70



夏の問題点  
ハーネス用ファン付作業服



快適



安全

清潔

※インナーパッドは洗濯機による丸洗いはできません

ズレによる風の遮断防止や取り回しにもこだわった設計



**首元まで風が通る**  
ハーネス下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります

**ショルダーストラップ**  
ハーネスベルトがズレて風が遮断されるのを防ぐ、面ファスナー式ショルダーストラップ

**インナーパッド**  
通気性バツグン、高弾力でへたりにくい

**超立体3Dメッシュ**

**強力ファンユニット**  
背下部に2台のファンユニットを搭載。毎秒40ℓ(強モード)の強い風を送り込みます

内側のインナーパッドの位置を面ファスナーで簡単調整

取り回しがしやすいコントローラーとバッテリー収納ポケット

すぐに使える便利なフルセット【L/LL/3L】

清涼ファン風雅ベストフルセット L/LL/3L

- 風雅ベストがすぐに使えるフルセット
- 超立体3Dメッシュのインナーパッドで濡れずにハーネスの下に風を通す
- 強モードで1日9時間使える大容量バッテリー

※本品のサイズは、胸囲寸法を目安に普段の服サイズより1~2サイズ大きめのゆとりのあるサイズを試着してお選びください  
※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください



主な仕様

〈付属電池〉  
品番:FB-BT7455BK-N  
バッテリー容量:5,500mAh  
入力電圧/電流:DC9V/1.3A  
出力電圧/電流:DC7.4V/最大2A  
充電時間の目安:約7時間  
(ADP-9V20使用時)

〈目安可動時間〉  
強 約9時間  
中 約18時間  
弱 約30時間  
※諸条件により変わります  
〈使用環境温度〉  
-5℃~40℃(結露なきこと)

サイズ	品番	価格	JANコード	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行き	梱包単位
L	FV-AA18SEBWL	33,000円 (税込36,300円)	4 975364 265432	1,035g	吊り下げ式 紙箱	367× 230×155	4個 (4個入×1)
LL	FV-AA18SEBWL		4 975364 265449	1,040g			
3L	FV-AA18SEBW3L		4 975364 265456	1,045g			

## 清涼ファン風雅ベスト L/LL/3L



取付け方法



- ベスト交換用パーツ
- 軽くて高気密なポリエステル生地を採用
- 脇下メッシュ仕様
- 左右サイドポケット付
- ファン穴口径φ91mm

サイズ参考表 (cm)

サイズ	L	LL	3L
胸囲	116	120	124
肩幅	45	47	49
着丈	66	68	70

※本品のサイズは、胸囲寸法を目安に普段の服サイズより1~2サイズ大きめのゆとりのあるサイズを試着してお選びください  
※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください




サイズ	品番	価格	JANコード	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	梱包単位
L	FVP-AAVBWL	6,640円 (税込7,304円)		210g	吊り下げ式 紙箱	300× 222×40	20個 (20個入×1)
LL	FVP-AAVBWLL			215g			
3L	FVP-AAVBW3L			220g			

## 清涼ファン風雅ベスト インナーパッド



- インナーパッド交換パーツ
- つぶれずに風を通す超立体3Dメッシュ採用
- メッシュ構造だからウォッシュャブル、超速乾でいつも清潔です  
※洗濯機での丸洗いはできません
- ※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください



超立体3Dメッシュイメージ



取付け方法




品番	価格	JANコード	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	梱包単位
FVP-AAPG	4,970円 (税込5,467円)		270g	吊り下げ式 紙箱	362× 230×66	20個 (20個入×1)

## 清涼ファン風雅ベスト ファンユニット(2個)



- ファンユニット交換パーツ
- ケーブルの抜けを防ぐケーブルフック付
- 作業着からの脱落を防止する「ゆるみ止め機構」
- 外 径：107mm
- 取付部径：90mm
- 厚 さ：52mm



抜け・絡まりを防ぐケーブルフック



取扱説明書



品番	価格	JANコード	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	梱包単位
FV-AA18FUGB	8,300円 (税込9,130円)		230g	吊り下げ式 紙箱	268× 127×58	20個 (20個入×1)

## 清涼ファン風雅ベスト コントローラー

- コントローラー交換パーツ
- 弱・中・強の3段階風量調節が可能
- コントローラーの向きを変更できる背面クリップ付
- 長押しすると電源が入り、押すたびに各モードに切り替わります



コントローラーの向きを変更できる背面クリップ



取扱説明書



品番	価格	JANコード	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行き	梱包単位
FV-AA18CUW	<b>8,300円</b> (税込9,130円)	4 975364 265470	60g	吊り下げ式 紙箱	152× 96×37	1個

## 清涼ファン風雅ベスト バッテリー

7.4V

- 7.4V仕様リチウムイオン充電電池
  - バッテリー容量：5,500mAh（7.4V出力時）
  - 充電時間の目安：約7時間（ADP-9V20使用時）
  - ケーブルの抜けを防ぐケーブルガイド設計
- ※充電には別売ACアダプター 9V2.0A（ADP-9V20）が必要となります  
※セフホルダー非対応



側面ケーブルガイド

風雅ベストの可動時間

強	中	弱
約9時間	約18時間	約30時間

※諸条件により変わるため、目安の時間です

〈適合商品〉

風雅ベスト/風雅ボディ2/暖雅ベスト・ベルト（7.4V）



取扱説明書



品番	価格	JANコード	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行き	梱包単位
FB-BT7455BK-N	<b>16,500円</b> (税込18,150円)	4 975364 265487	260g	吊り下げ式 紙箱	147× 91×34	1個

## ACアダプター 9V2.0A

- バッテリー充電用ACアダプター
- ※風雅パッド/風雅ボディ2/暖雅ベスト7.4V/暖雅ベルトのバッテリーにもご使用いただけます



取扱説明書



〈適合商品〉

FB-BT7455BK-N/FB-BT7455BK/FB-BT7225

品番	価格	JANコード	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行き	梱包単位
ADP-9V20	<b>4,450円</b> (税込4,895円)	4 975364 267245	124g	吊り下げ式 紙箱	147× 91×39	1個

## 清涼ファン風雅ボディ 交換用フィルター10枚

- 交換用10枚入フィルター
- 風雅ベスト/風雅パッド/風雅ボディ2/風雅ヘッド2兼用



品番	価格	JANコード	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行き	梱包単位
FBP-AAF10W	<b>1,710円</b> (税込1,881円)	4 975364 167835	15g	吊り下げ式 ビニール袋	205× 185×20	6個 (1個×6)